


ADQ



Anemostat

	ADQ -	
Velikost ¹	250, 300, 400, 500, 600, 625 600/xxx 625/xxx	
	elox. hliník RAL9003/30	E SW
Povrch. úprava ²	jiný odstín RAL	RALxxxx

- U typu ADQ se dvěma rozměry (600/xxx):
První rozměr (600) je celková velikost difuzoru v mm.
Druhý rozměr určuje rozměry pracovní části difuzoru. Tento typ je vhodný na montáž do standardního kazetového stropu.
- Jestliže v objednávkovém kódu není je definovaná barevná úprava, difuzor bude dodán v bílé barvě RAL9003 lesk 30.

Popis

ADQ jsou anemostaty používané jako vzduchotechnické elementy k přívodu a odvodu tepelně upraveného vzduchu. Maximální teplotní rozdíl pro přívod chlazeného nebo ohřívání vzduchu je $\Delta T \pm 10K$. Čelní deska je tvořena z pevných profilových lamel, které zajišťují rovnoměrný přívod vzduchu do prostoru. Jsou ideální pro kanceláře, obchody nebo podobné prostory.

UR-ADQ je montážní rámeček pro difuzory ADQ. Rámeček je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu. Umožňuje montáž difuzoru ADQ bez přetlakové komory.


R-ADQ je klapka s protiběžnými listy určená pro montáž a jednoduchou regulaci proudění vzduchu přes difuzor. Klapka je vyrobená z pozinkovaného ocelového plechu. Je vhodná v případě použití difuzoru bez přetlakové komory.

Brutto ceny Kč bez DPH, rabatová skupina „A“

Příslušenství:



R-ADQ
Klapka s protiběžnými listy pro jednoduchou regulaci proudění vzduchu.



UR-ADQ
Montážní rámeček pro montáž s centrálním šroubem.

	R-ADQ -	
Velikost	250, 300, 400, 500, 600, 625	
	UR-ADQ -	
Velikost	250, 300, 400, 500, 600, 625	

Konstrukční provedení

Čelní deska ADQ je vyrobena z hliníkových profilů povrchově eloxovaných (typ E) nebo s RAL9003 (typ SW). Je k dispozici v šesti různých velikostech od 250 do 625 mm. Výrobek ADQ s vnějším hraničním rozměrem 600 a zmenšenou pracovní plochou je kombinací difuzního anemostatu ADQ o velikosti 250 až 500 a pozinkovaného ocelového plechu o velikosti 600, s otvorem o velikosti anemostatu v jeho středu. Tento plech je upraven stejnou barvou jako anemostat, upevněný v otvoru pomocí dvou šroubů. Na vyžádání lze čelní desku lze vyrobit v libovolném barevném provedení dle vzorníku RAL.

Montáž

Anemostat může být vložen do kazetového stropu nebo může být připojen do potrubní trasy pomocí plenum boxu PB-VVK. Čelní deska se uchytí k plenum boxu pomocí otvoru ve středu desky a spojovacího šroubu. Spojovací šroub s bílou krytkou je standardní součástí dodávky anemostatu ADQ.

Příslušenství

Montážní rámeček:	UR-ADQ
Regulace:	R1-ADQ
Přetlaková komora:	PB-VVK

Velikost	ADQ				Regulace		Montážní rámeček	
	ADQ-E (elox)		ADQ-SW (RAL9003)		R-ADQ		UR-ADQ	
	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč
250	40600	1 007	215606	1 007	27430	612	27436	524
300	40601	1 246	215607	1 246	27431	664	27437	566
400	40602	1 843	215608	1 843	27432	940	27438	713
500	40603	2 520	215609	2 520	27433	1 173	27439	854
600	40604	3 334	215614	3 334	27434	1 405	27606	989
625	40605	3 732	215615	3 732	27435	1 589	27607	1 029
600/250	136431	1 513	215610	1 513	Upozornění V případě použití R-ADQ není možné s difuzorem použít žádné jiné příslušenství!		Upozornění V případě použití UR-ADQ není možné s difuzorem použít žádné jiné příslušenství!	
600/300	136432	1 751	215611	1 751				
600/400	136433	2 348	215612	2 348				
600/500	136434	3 037	215613	3 037				

Poznámka:

Jiný odstín RALxxxx = na vyžádání (ceník příplatků RAL)